

Termékinformációk

95 36 250

Kábelvágó (racsnis elv)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Nem alkalmas acélhuzalhoz, drótkötelekhez és finoman sodrott (nagyon rugalmas) vezetékhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Egykezes használat racsnis kialakítással
- Kis erőráfordítás a magas áttételi viszonyok miatt
- Két fokozatú fogaskoszorús hajtás a könnyű vágáshoz
- Egyszerű kezelés a kis súly és kis helyigényű kialakítás révén - szűk helyviszonyoknál is használható
- Szorítóvédelem meggátolja a zúzódásos sérülést
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	95 36 250
EAN	4003773026884
Fogó	feketére lakkozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	652 g
Méreték	250 x 115 x 20 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	240 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 32 mm
MCM	500
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk





racsnis működési elv és kétfokozatú fogaskoszorú hajtás az erőkimélő vágáshoz