


## dérouleur de tuyaux

boîtier ouvert, pour longueur de tuyau 15 m, pour jet d'eau haute pression 90 °C, 350 bar, DN 8

Numéro d'article: 106613



## Enrouleurs de tuyaux

pour eau haute pression à 90 °C

dérouleur de tuyaux

- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010/7036
- boîtier ouvert
- pour longueur de tuyau 15 m
- pour jet d'eau haute pression 90 °C
- 350 bar
- DN 8
- raccordement 3/8"
- hauteur de construction 455 mm
- le ressort permet 2 niveaux de blocage par tour
- pour fixation murale
- livré guidage de tuyau inclus

## Détails techniques




équipement du poste de travail	dérouleur de tuyaux	installation	mur
type de boîtier	ouvert	matériau	acier
pour longueur du tuyau	15 m	surface	avec revêtement en plastique
Diamètre intérieur	DN 8	couleur	RAL5010/7036
raccordement	3/8"	tuyau/câble incl.	non
fluide	jet d'eau haute pression	volume de livraison	guidage de tuyau inclus

	90 °C	
pression max.	350 bar	Poids 28 kg
hauteur de construction	455 mm	

## Accessoires

156768		Plaque de fixation pivotante pour dérouleur de tuyaux, pour dérouleur de tuyaux, pour fixation murale, 165 ° pivotant
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
505160		pochette d'affichage, DIN A4 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques
591199		plaque de rangement perforée, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm