

tandwieltakel

Premium PRO

trekbelasting 10000 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 3

Artikelnummer: 149425



Tandwieltakel Premium PRO

Draagvermogen 10000 kg

tandwieltakel Premium PRO





- trekbelasting 10000 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 3
- grootte kettingelementen 10 x 30 mm
- behuizing van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9022 parelmoer lichtgrijs
- ketting galvanisch verzinkt
- haak van staal
- bouwhoogte 900 mm
- breedte x diepte 166 x 391 mm
- hefkracht 39,5 daN
- lastketting conform DIN EN 818-7-T

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	diepte	391 mm
hijswerktuigtype	takel	kettingelement	10 x 30 mm
trekbelasting	10000 kg	materiaal behuizing	staal
standaardheffing	3 m	oppervlak behuizing	m. poedercoating
bediening heffing	handmatig	kleur behuizing	parelmoer lichtgrijs //

		RAL9022
hefkracht	39,5 daN	materiaal haak staal
aantal bundels	3 stuks	oppervlak ketting galvanisch verzinkt
bouwhoogte	900 mm	norm DIN EN 818-7-T (lastketting)
breedte	166 mm	gewicht 62 kg

Dit past ook bij ...

142256		platengrijper, draagvermogen 5000 kg, greepzone 0 - 50 mm
210861		mobile schaarheftafel, draagvermogen 1000 kg, platform lengte x breedte 1010 x 520 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2002 vermiljoen
526536		kraanweegschaal, weegbereik van 0 tot 10000 kg, afleesbaarheid in 1000 g stappen, behuizing van metaal / haak van staal, levering inclusief afstandsbediening
999337		aluminium portaalkraan, draagvermogen 1000 kg, zijdelen in-/uitklapbaar