

Rollcart duwbeugelwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 850 x 500 mm,
platform van hout, opbouw
duwbeugel, onderstel in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 157963



Rollcart Duwbeugelwagen

Draagvermogen 400 kg

duwbeugelwagen









- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm
- laadhoogte 245 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 970 x 500 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw duwbeugel
- onderstel in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wielen met TPE-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	in-/uitklapbaar	nee
type wagen	platformwagen	borgrand	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	banden	TPE
laadhoogte	245 mm	wiellager	groefkogellager

lengte laadvlak	850 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	500 mm	wiel-Ø	160 mm
materiaal platform	hout	hoogte	950 mm
constructies	duwbeugel	lengte	970 mm
nestbaar	nee	breedte	500 mm
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
schuifbeugel	1 stuks	gewicht	25 kg

Gerelateerde Producten

157956		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 160 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gaasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158401		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158411		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158416		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 160 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar