

Bauer mini-kiepbak EXPO 275

hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 1210 mm, inhoud 0,275 m³, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL6011 resedagroen, onderbouw vorkslaffen



Artikelnummer: 218100

Bauer Mini-kiepbak EXPO 275

mini-kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 540 x 960 x 1210 mm
- hoogte stortkant 455 mm
- inhoud 0,275 m³
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 86 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorkslaffen 170 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- afrolautomaat door gunstig lastzwaartepunt
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL6011 resedagroen
- onderbouw vorkslaffen

Technische details

baktype	kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,275 m ³	onderbouw	vorkslaffen
hoogte	540 mm	hoogte vorkslaffen	80 mm

lengte	960 mm	breedte vorkslaffen	200 mm
breedte	1210 mm	afstand vorkkokers	170 mm
draagvermogen	750 kg	kraan	nee
bouwwijze	lage bouwvorm	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
hoogte stortkant	455 mm	stapelbaar	nee
materiaal	staal	nestbaar	nee
materiaal verwerking	gelast	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
wandconstructie	gesloten	oppervlak	gelakt
vloerconstructie	gesloten	kleur	resedagroen // RAL6011
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	resedagroen // RAL6011
uitvoering met kantelfunctie	afrolautomaat	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	gewicht	86 kg

Gerelateerde Producten

218132



tweedelig klapdeksel, van staal, voor mini-kiepbak 0,275 m³, met corrosiebeschermende zinklaag

218137



2 zwenk- en 2 bokwielen, voor mini-kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1000 kg, wiel Ø 100 mm, bouwhoogte 125 mm