

BS-ROLLEN support pour transporteurs

BS ROLLEN®

diamètre de roulette 25 mm, force
100 - 200 kg, hauteur 715 - 1060 mm

Numéro d'article: 222424



BS-ROLLEN Pied support à rouleaux pour approvisionnement en matériel

en forme de V pour un travail de précision

support pour transporteurs

- diamètre de roulette 25 mm
- force 100 - 200 kg
- hauteur 715 - 1060 mm
- cadre en acier
- pliables pour un gain de place

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| manutention dynamique | convoyeurs | hauteur | 715-1060 mm |
| type de convoyeur | convoyeur à rouleaux | largeur du produit transporté ju | 406 mm |
| composants de convoyeur | support pour transporteurs | matériau de cadre | acier |
| type de roulettes | bille de manutention | fonction rabattable | pliables pour un gain de place |
| diamètre de rouleau | 25 mm | soubassement | piètement en T |
| charge | 100-200 kg | Poids | 10,4 kg |
| extensible | non | | |

