

fetra chariot-armoire

force 750 kg, 5 niveaux, plateau longueur x largeur 1200 x 780 mm, 3 parois (paroi pleine) avec porte, parois avec revêtement en zinc anti-corrosion, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, avec bandage TPE

Numéro d'article: 242973



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

chariot-armoire

- force 750 kg
- 5 niveaux
- plateau longueur x largeur 1200 x 780 mm
- hauteur x longueur x largeur 1792 x 1370 x 845 mm
- 3 parois (paroi pleine) avec porte
- parois avec revêtement en zinc anti-corrosion
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- structure en cornière d'acier
- double porte battante vitrée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes de précision
- roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de paroi	galvanisé
type de chariot	chariot-armoire	rehausses	3 parois (paroi pleine) avec porte
matériau	acier	type de porte	porte à double battant
charge	750 kg	poignée	1 pièce
longueur de plateau	1200 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	780 mm	pneumatique	TPE
hauteur	1792 mm	Ø de roue	200 mm
longueur	1370 mm	roulement	roulement rainuré à billes de précision
largeur	845 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
nombre de plateaux	5 pièce	surface	finition peinture époxy
alignement de niveaux	droit	garantie	10 années
type de cloison	panneau en tôle pleine	Poids	177 kg

Cela s'adapte aussi ...

240855		Coffret à outils professionnel en ABS, 186 pcs.
240869		Jeu de douilles, Basic, 1/4"+3/8"+1/2", 200 pcs.
323327		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune