

Cascoo bokwiel

draagvermogen 100 kg, met polyamide-banden, diameter 100 mm, naaf met glijlager, velg van polyamide met glasvezel, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243594



bokwiel

- draagvermogen 100 kg
- met polyamide-banden
- diameter 100 mm
- schroefgatafstand 80/77x60 mm
- naaf met glijlager
- velg van polyamide met glasvezel
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	100 kg	draadvangkappen	nee
banden	polyamide	naaflengte	42 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/77x60 mm
materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager glijlager

gewicht 0,41 kg