

Rollcart kratwagen

draagvermogen 1500 kg, laadvlak
lengte x breedte 2460 x 1210 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 schotten, 3
wanden neerklapbaar, onderstel
met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 wielen, wielen met
massief rubber-banden



Artikelnummer: 404922

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 1500 kg

kratwagen

- draagvermogen 1500 kg
- laadvlak lengte x breedte 2460 x 1210 mm
- laadhoogte 500 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 schotten, 3 wanden neerklapbaar
- draaischemelbesturing met kogelkrans
- schardissel met valbeveiliging
- met veiligheidsgreep
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 wielen
- wielen met massief rubber-banden
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details


| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | euronorm | nee |
| type wagen | kratwagen | materiaal platform | zeefdrukplaat |
| draagvermogen | 1500 kg | oppervlak platform | antislip |
| constructies | 4 schotten | platform uitvoering | Waterdicht |
| constructies functie | 3 wanden neerklapbaar | wagen uitrusting | excl. uitrusting |
| hoogte constructies | 250 mm | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| lengte laadvlak | 2460 mm | banden | massief rubber |
| breedte laadvlak | 1210 mm | wiellager | kogellager |
| laadhoogte | 500 mm | wielstand | rechthoekig |
| materiaal | staal | type rem | automatische rem |
| hoogte | 500 mm | rem functie | werkt op de voorwielen |
| sturing | draaischemelbesturing met kogelkrans | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| stuurstang | ja | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| dissel | schaardissel met valbeveiliging | garantie | 5 jaar |
| veiligheidsgreep | ja | gewicht | 258 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 203332 |  | trekoog voor handtrekwagen, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203333 |  | trekhaak, met bout, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149422 |  | tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1 |
| 210710 |  | hydraulische palletheffer, draagvermogen 1000 kg, vorklengte 1150 mm, draagbreedte 540 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 50 x 180 mm, vorkrollen met nylon-banden, breedte x Ø 82 x 80 mm |
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9 |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 529663 |  | kabelbrug, Voor snelheden < 10 km/h, grondelement, breedte x diepte 1200 x 210 mm, overrijdhoogte 65 mm, van gerecycled rubber in zwart, 3 kabelkanalen, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm |
| 670524 |  | sjorband, spanband eendelig met zelfborgende ratelhendel, trekkracht 5 t , lengte afzetlint 8000 mm, breedte 50 mm, in oranje |