

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1000 x 715 x 600 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 500768



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 715 x 600 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x125 mm/2x150 mm/1x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie




Technische details

meubeltype	kast	uittrekbare lade	85 %
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	715 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	600 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	7 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
laden aantal x hoogte	2x75 mm/2x125 mm/2x150 mm/1x200 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	2 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 125 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	2 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	1 stuks	garantie	10 jaar
draagvermogen lade	50 kg	gewicht	92 kg
uittrekrail lade	kogelgelagerd		

Gerelateerde Producten

404281		scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdelers + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 125 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404282		scheidingsplaat, met 9 vakken, 2 lengteverdelers + 6 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 715 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
404298		Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 715 mm, dikte 3 mm, in zwart
404299		geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 715 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart
404301		etiketlijst voor ladekast, breedte 715 mm, achterzijde magnetisch
500793		bak, met 42 vakken, 35 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 715 mm, met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw