

## hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 810 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 54 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs  
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528451



## hofs Dossier-inhaakstelling

### Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 810 x 335 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 54 ordners

- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details


meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakdiepte	300 mm
stellingveld	grondveld	ordnercapaciteit	54 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	vuurrood // RAL3000
hoogte	2000 mm	kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
breedte	810 mm	ordnerhoogtes	5 stuks
diepte	335 mm	oppervlak legbord	kunststof coating
legborden / schappen aantal	6 stuks	oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	60 kg	kleur uitvoering	vuurrood/blank aluminiumkleurig // RAL 3000/RAL 9006
veldlast	650 kg	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // legbordrand aan de zijkant	certificering	GS // RAL-keurmerk
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren	garantie	5 jaar
gebruik	eenzijdig	gewicht	23 kg
materiaal	staal		

## Gerelateerde Producten




528452



dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 54 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig

528455		<p>dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1010 x 335 mm, veldlast 650 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantormateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 72 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL3000 vuurrood, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig</p>
--------	---	--

### Dit past ook bij ...

213052		<p>tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm</p>
217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
231461		<p>in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>