

VARIOfit minisafe Corlette

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1800 x 1200 x 800 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak, deur afsluitbaar, frame van staal met kunstharslak, platform van hout, met kunststof-banden



VARIOfit



Artikelnummer: 974121

VARIOfit Minisafe Corlette

voor een betere bescherming tegen diefstal met een tussenlegbord

minisafe Corlette

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 1200 x 800 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 openslaande deur, 1 legbord, dak
- legbord in-/uitklapbaar
- deur afsluitbaar
- houten vloer
- deur afsluitbaar
- frame van staal met kunstharslak
- platform van hout
- 1 zwenkwiel, 1 rem en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met kunststof-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	voorzien van kunstharslak
type wagen	minisafe Corlette	kleur onderstel	blauw // RAL 5012
constructies	3 wanden (draadgaas), 1	legbord-/niveautype	houten vloer

	openslaande deur, 1 legbord, dak		
constructies functie	legbord in-/uitklapbaar	sluitfunctie	deur afsluitbaar
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	1 zwenkwiel, 1 rem en 2 bokwielen
hoogte	1800 mm	banden	kunststof
lengte	1200 mm	diameter wiel	125 mm
breedte	800 mm	wielstand	rechthoekig
nestbaar	nee	plafond	ja
materiaal platform	hout	wagen uitrusting	deur afsluitbaar
materiaal onderstel	staal	gewicht	91,23 kg

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm