

NEU ✓

16mm
Schnitttiefe

made
in
Germany

exklusiv
DOENGES



Plasmaschneidgerät Jäckle 45 IP44

Preiswertes und dennoch leistungsstarkes Plasmaschneidgerät für den leichten Hilfeleistungseinsatz. Mit einer Schnitttiefe bis zu 16 mm ist das Gerät sehr leistungsstark und trotzdem klein und leicht genug, um es auch auf kleineren Fahrzeugen problemlos zu verlasten. Der Aluminium-Rohrrahmen schützt das Gerät dabei zuverlässig vor Stößen und Beschädigungen und erleichtert das Tragen enorm. Alle Komponenten einschließlich Brenner und Schlauchpaket verfügen über die Schutzart IP44 (spritzwassergeschützt).

Technische Daten:

Anschlussspannung, 50 Hz: 230 V/16 A, 1 Phase
 Max. Leistungsaufnahme: 8,0 kVA
 Einstellbereich: 20 - 45 A
Max. Schnitttiefe: 16 mm
 Schutzart: IP44

Lieferumfang:

Jäckle Plasma 45 IP44 mit Schlauchpaket 6 m, Brenner IP44, Massekabel, Druckminderer 200/300 bar, 10 m Druckluft-Anschlusschlauch mit Schnellkupplung, 10 m Netzanschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68, zwei Schutzbrillen

Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Gewicht kg
217717	600 x 215 x 410	19,2

22mm
Schnitttiefe

made
in
Germany

exklusiv
DOENGES



Plasmaschneidgerät Jäckle 65 IP44

Das Plasma 65 IP44 wurde speziell für die Feuerwehr entwickelt und entspricht den Anforderungen der DIN 14555-T3 (Rüstwagenbeladung), passt aber natürlich auch zu vielen anderen Fahrzeugtypen.

Technische Daten:

Anschlussspannung, 50 Hz: 400 V/16 A, 3 Phasen
 Max. Leistungsaufnahme: 10,9 kVA
 Einstellbereich: 20 - 60 A
Max. Schnitttiefe: 22 mm
 Schutzart: IP44

Lieferumfang:

Jäckle Plasma 65 IP44, 15 m Schlauchpaket mit Brenner IP44, 15 m Massekabel, Druckminderer 200/300 bar, 10 m Druckluft-Anschlusschlauch mit Schnellkupplung, 15 m Netzanschlusskabel mit druckwasserdichtem Stecker IP68, zwei Schutzbrillen

Best. Nr.	Abmessung L x B x H mm	Gewicht kg
217700	680 x 260 x 525	26,0