

## RAPIDLIFT

### Palettenhubwagen

#### Royal XL

Traglast 3000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm

Artikelnummer: 210798



## RAPIDLIFT Palettenhubwagen Royal XL

### Traglast 3000 kg

#### Palettenhubwagen

- Traglast 3000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm
- Tragbreite 540 mm
- Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 200 mm
- Gabelrollen Tandem mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 75 x 80 mm
- Hubhöhe 210 mm / abgesenkte Höhe 90 mm
- Gabeln aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Lenkeinschlag 180 °
- Länge 1525 mm
- Gewicht 95 kg

## Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Gabelrollen	80 mm
Hubwagentyp	Palettenhubwagen	Breite Gabelrolle	75 mm

Traglast	3000 kg	Durchmesser Lenkräder	200 mm
Länge Gabel	1150 mm	Breite Lenkräder	75 mm
Breite Gabelzinken	160 mm	Länge	1525 mm
Tragbreite	540 mm	Lenkeinschlag	180 °
Bedienung Hub	manuell/hydraulisch	Schnellhub	nein
Bedienung Fahrwerk	manuell	Deichsel	Funktionen Heben-Fahren-Senken
Hubhöhe (min.)	90 mm	Material	Stahl
Hubhöhe (max.)	210 mm	Oberfläche Gabeln	pulverbeschichtet
Material Lenkrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	blutorange // RAL2002
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Deichsel	schwarz
Gabelrollen	Tandem	Gewicht	95 kg

## Zubehör

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

148638		Einwegpalette, Höhe x Länge x Breite 150 x 1200 x 800 mm, aus PE-Regenerat in anthrazit
149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
626475		Gitterbox-Palette, Höhe x Länge x Breite 970 x 1200 x 800 mm, Traglast 1500 kg, mit Lackierung in RAL7030 Steingrau, Wände durchbrochen mit 2 Klappen, Boden geschlossen