bott

Universalschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 550 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, 2 Schublade(n), Korpus mit schlagund kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau








Artikelnummer: 232564









Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 800 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Doppel-Flügeltür
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 75 kg
- 2 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016

Anthrazitgrau

| Technische Details | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| Möbeltyp | Schrank | Schubladentraglast | 75 kg |
| Schranktyp | Universalschrank | Farbe Korpus | lichtgrau // RAL7035 |
| Türtyp | Doppel-Flügeltür | Farbe Front | anthrazitgrau // RAL7016 |
| Höhe | 2000 mm | Oberfläche Korpus | pulverbeschichtet |
| Breite | 800 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 550 mm | Material | Stahl |
| Schrank Ausstattung | Böden, Schubladen | Material Verarbeitung | verschweißt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 4 Stück | Mitteltrennwand | nein |
| Böden- / Ebenentyp | Stahlboden | Auszug Schublade | 100 % |
| Traglast Fachboden | 75 kg | Auszugsart | Vollauszug |
| Schubladen Anzahl | 2 Stück | Gewicht | 92,416 kg |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x125 mm | | |

| Zubehör | | | | |
|---------|---|---|--|--|
| 232994 | - | Trenn- und Steckwände, mit 5 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung | | |
| 232998 | - | Trenn- und Steckwände, mit 15 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung | | |
| 233015 | | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 800 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz | | |
| 233020 | _ | Stahlboden für Universalschrank, für Schrank Breite x Tiefe 800 x 550 mm, Traglast 75 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung | | |
| 233068 | | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 800 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau | | |
| 233448 | - | Schubladeneinsatzset, mit 24 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau | | |

| Dazu passt auch | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| 102657 | | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün | | |
| 217145 | 0 | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall | | |
| 218389 | | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung | | |

230322



Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen