

Casoo Bockrolle



Traglast 200 kg, Mit TPE-Bereifung,
Durchmesser 200 mm, Nabe mit
Rollenlager, Naben Länge 59 mm,
Felge aus Polypropylen, Befestigung
mit Platte

Artikelnummer: 243301



Bockrolle

- Traglast 200 kg
- Mit TPE-Bereifung
- Durchmesser 200 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polypropylen
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	200 kg	Länge Nabe	59 mm
Bereifung	TPE	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Durchmesser Rad	200 mm	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Material Felge	Polypropylen	Gewicht	1,54 kg

