

Cascoo Lenkrolle



Traglast 75 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser 100 mm, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243348



Lenkrolle

- Traglast 75 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Durchmesser 100 mm
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm
- Nabe mit Schwenklager
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	ohne
Traglast	75 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Vollgummi	Nabenlänge	40 mm
Rad-Ø	100 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Material Felge	Polypropylen	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Radlager Schwenklager

Gewicht 0,68 kg