

Bauer Kippmulde

Höhe x Länge x Breite 1170 x 1250 x 1200 mm, Inhalt 0,55 m³, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot, Unterbau Rollen und Einfahrtaschen



Artikelnummer: 531112

Bauer Kippmulde

Kippmulde


- Höhe x Länge x Breite 1170 x 1250 x 1200 mm
- Schüttkantenhöhe 1055 mm
- Inhalt 0,55 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 120 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 180 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Inhalt	0,55 m ³	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Höhe	1170 mm	Einfahrtaschenabstand	180 mm

Länge	1250 mm	Einfahrbreite	180 mm
Breite	1200 mm	Ablasshahn	nein
Traglast	1000 kg	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Höhe Schüttkante	1055 mm	stapelbar	nein
Material	Stahl	nestbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Gefahrstoffeignung	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Farbe	feuerrot // RAL3000
ebenerdige Entleerung	ja	Farbe Ausführung	rot
unterfahrbar	ja	Deckel	nein
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Gewicht	120 kg

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau