


hofs

Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 635 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 652715



hofs
REGALSYSTEME



hofs Akten-Steckregal

Grundregal

hofs Aktenregal - Grundfeld

- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1060 x 635 mm
- Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 600 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante und seitlicher




Bodenabkantung der oberen Fachebene gegen das Herausfallen von Ordnern



- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

Technische Details





Möbeltyp	Regal	Stabilität / Aussteifung / Verst	Aussteifungstraversen
Regaltyp	Aktenregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Grundfeld	Regal Ausstattung	Böden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachbreite	1000 mm
Höhe	1750 mm	Fachtiefe	600 mm
Breite	1060 mm	Ordnerhöhen	5 Stück
Tiefe	635 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	90 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	550 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, Aussteifungstraversen und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Garantie	5 Jahre
Höhenstellraster Ebene	25 mm	Gewicht	47,16 kg

Zubehör

150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau
150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
652726		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 1750 x 1010 x 635 mm, Feldlast 550 kg / Fachlast 90 kg, 5 Ebene(n) mit Böden aus Stahlblech / 5 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
658857		Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 90 kg, Ausgestattet mit Anschlagkante und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

868292		Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
953347		Fachteiler, Freistehend, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg