


Technisch specificatieblad

Trekantlasting driezijdig, met steenwol, binnenhoogte
115 mm
Artikelnr. 7215709




Trekantlasting voor als effectieve ondersteuningsmaatregel voor verticale kabelinstallatie volgens DIN 4102 deel 12, voor alle kabeltypes en alle verticale installatiesystemen toegestaan. Functiebehoudklassen E30 t-m E90. Behuizing incl. steenwolplaten, bevestigingsmateriaal, patroon met brandwerende coating ASX en identificatieplaatje.

Stamgegevens

Bestelnr.	7215709
Type	ZSE90-45-11
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	506,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	140,00 mm
Breedte	540,00 mm
Zijhoogte	160,00 mm
Afmeting B	540,00 mm
Afmeting b	450,00 mm
Afmeting H	140,00 mm
Afm. T	160,00 mm
Afmeting t	115,00 mm
Uitvoering brandbeveiliging	Brandwerend schot
Vorm	hoekig
Dikte	45,00 mm
Toebehoren nodig	<input type="checkbox"/>

