

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, voor gebruik in installatiekanalen, Niko Original white

101-76801


4 jaar
garantie

Deze tweevoudige afdekplaat heeft een centerafstand van 71 mm en is geschikt voor gebruik in installatiekanalen. Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Original white.

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand, voor gebruik in installatiekanalen, Niko Original white.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Testveld: Afdekplaat met tekstveld voor eenvoudige markering en identificatie. Speciaal ontworpen voor installatiekanalen met een dekselopening van 80 mm. Bijzonder geschikt voor gebruik in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, detailhandel, kantoren, ziekenhuizen, enz.
- Kaderopbouw: De afdekplaat is vervaardigd uit vormvaste pc+asa.
- Opbouwhoogte: max. 9,2 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 80 x 150 x 89 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE



CE