

Produktbezeichnung	RLH-15-78
Artikelnummer	34447
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Heizschleife für Estricheinbau, 15W/m, 78m, 1179W, 230V

Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.

Technische Details

Kabeltyp	2-adrig	Max. Haltetemperatur	90 Grad Celsius
Abschirmung	Geflecht	Heizleistung	15 Watt pro Meter
Farbe	schwarz	Nennspannung	230 Volt
Anwendung	sonstige	Durchmesser	6 Millimeter
		Höhe	0 Millimeter
		Breite	0 Millimeter
		Länge	78 Meter