

Toetsenmodule
TM 611-03 W
200022034-00



Productomschrijving

Toetsenmodule met naambordjestoets, 3 naambordjes en 3 separate oproeptoetsen.

Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 28
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 32
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 611-03 W	Toetsenmodule	Wit	D	200022034-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 W	Lakstift	Wit	0	210007116-00


Onderdelen

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTM 650-1...-4, TM 611-1...-4	Lamphouder voor soffittenlamp	Wit	E	200047959-00
IM/TM 611-..., BTM 650-1...-4	Soffittenlamp 18 V/3 W	Overige	E	210007472-00
TM 611-03, BTM 650-3 W	Beltoets met belsymbool	Wit	E	200029092-00
TM 611-3	Klemmenblok	Zwart	E	210007293-00
TM 611-3	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	200015826-00
TM 611-3, BTM 650-3 W	Naambordje compleet	Wit	E	200029046-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	210007478-00
TM/IM 611-0	Soffittenlamp 18 V/3 W	Overige	E	200015762-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Toetsenmodule
TM 611-03 W

200022034

Pagina 2



Toetsenmodule
TM 611-03 W

200022034

Pagina 3



Vario 611 Montagehandleiding

TM 611-...

Productinformatie

723 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

366 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)