




INDUMASTER® STRONG IR 45

Hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger



Anwendungsbereich

- Industrie und Werkstattbereich
- Alkalibeständige Böden und Oberflächen
- Brandschadensanierung

Produktvorteile/-eigenschaften

- Hochleistungs-Industriereiniger
- Löst hartnäckigste Verschmutzungen wie z. B. starke Ruß-, Öl- und Fettverschmutzungen, Graphit und Gummiabrieb
- Hohes Dispergiervermögen
- Starke und hervorragende Schmutzlösekraft
- Für die Anwendung im Reinigungsautomaten und mit dem Hochdruckreiniger geeignet

Technische Daten	
pH Wert	13,5
Produktfarbe	grün
Gebinde*	1 l Flasche 10 l Kanister 200 l Fass

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





INDUSTRIEREINIGER

Unterhaltsreiniger

INDUMASTER® STRONG IR 45

Hochalkalischer Hochleistungs-Industriereiniger

Anwendung und Dosierung



Unterhaltsreinigung:
100 ml / 10 l Wasser



Unterhaltsreinigung:
100 ml / 10 l Wasser



Automatenreinigung:
100 - 500 ml / 10 l Wasser



Hochdruckreinigung:
1:5 bis 1:10 mit Wasser

Hinweis

Stets kaltes Wasser verwenden.

Vor der Anwendung Material an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit und Verträglichkeit prüfen.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Ergänzende Produkte

Indumaster® Universal IR 55 - Ökologischer Industriereiniger

Indumaster® Fast IR 14 - Schnelltrocknender Automatenreiniger, hochalkalisch

Indumaster® Step IR 16 - Neutraler und materialschonender Industriereiniger

Indumaster® Protect IR 30 - Maschinenreiniger

Indumaster® Forte IR 42 - Lösungsmittelhaltiger Industrie- und Sportbodenreiniger

Indumaster® Intensive IR 44 - Phosphatfreier Küchen-Industriereiniger

Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu Indumaster® Strong IR 45 unter www.buzil.com/IR45.

GISBAU-Code: GG 80

Artikelnummer*:

IR45-0001

IR45-0010

IR45-0200

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 22.12.2016

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com