

**Artikelnummer:** 308552

**Kurzbeschreibung:** Langmateriaalwagen 2500 x 600 mm, draagvermogen 2000 kg

**Langbeschreibung:** Langmateriaalwagen 2500 x 600 mm, draagvermogen 2000 kg: Basisframe van rechthoekige buis (100/50/4 mm). Wielen van massief rubber, zwaar elastisch (a<sup>o</sup> 360 x 60 mm). Zwenkwielen Zwenkwielen Massief rubber zwaar elastisch rubber (a<sup>o</sup> 200 x 50 mm) met wielstoppen op beide zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. U-profiel draagbalk (60/30/6 mm). Insteeksteunen van vierkante buis 3 (4/2 mm), bruikbare lengte 600 mm. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Laadoppervlak: B 2500 x D 600 mm.
- Buitenafmetingen: B 2500 x D 720 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 420 mm
- Draagvermogen: 2.000 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 360/200 mm
- Eigen gewicht: 115 kg

