

55507340	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® FPAX T</b>	

SILVYN® FPAX T ist eine T förmige Schlauchverschraubung und-verteiler mit schnell Verschluss und Innendichtung für eine sichere Montage. Die Demontage erfolgt mithilfe eines Schraubendrehers. Sie ist passend für den Schlauch Typ SILVYN® FPAS und eignet sich für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und schutzisolierte Elektroinstallationen.



**Material:** Gehäuse – PA66  
Dichtung – Polyester

**Eigenschaften:** Schnelle Montage  
Vibrationsschutz  
Für grob- und feinprofilierten Welschläuche  
Hohe mechanische Belastbarkeit

**Temperaturbereich:** -50°C bis +135°C

**Farbe:** Schwarz (UV-Beständig)

**Norm Referenz:**



**Bemerkung:** Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

**Schutzart:** IP66, IP67 und IP68 (2bar)

**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	Bezeichnung	Schlauch Ø mm	Kabelöffnung Ø mm	Breite mm	Höhe mm	Abstand Bohrungen mm	Ø Bohrung mm
5550 7340	SILVYN® FPAX T	16	14	96	62	33	6,2
5550 7341	SILVYN® FPAX T	21	19	99	63	34	6,2
5550 7342	SILVYN® FPAX T	28	25	125	87	45	6,0
5550 7343	SILVYN® FPAX T	34	33	130	91	48	7,2
5550 7344	SILVYN® FPAX T	42	41	150	110	55	7,2

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB55507340DE Version: 01	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------