




Benennung/Description

Kabel 5m mit M12-Buchse
5m cable with M12-socket

Artikel-Nummer
 Material number
960 000 47

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.

Bestell-Nr. / order no.
960 000 47



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Betriebsspannung	U _{nenn} = 30V	Operating voltage	U _{nom} = 30V
Strombelastbarkeit	2A	Ampacity	2A
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Leitungslänge	5m	Cable length	5m
Leitungsquerschnitt	0,25mm ² (AWG24)	Conductor cross section	0,25mm ² (AWG24)
Kabelmantel	PUR BK	Cable sheathing	PUR BK
Kabelenden		Cable ends	
1. Stecker	M12x1, 8-polig, A-codiert, male	1. Plug	M12x1, 8 poles, A-coded, male
2. freies Kabelende	freie Leitungsenden	2. Free cable end	free cable endings
Nicht benötigte Litzen	bündig mit Mantel gekürzt	Unused strands	shortened flush with cable sheathing
Sonstige Daten		Other specifications	
RoHS-Konform		Characteristics	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf U _{nenn} und Raumtemperatur.	Note	All specifications refer to U _{nom} and room temperature.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.