

## VARIOfit Seitenbügelwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1030 x 645 mm, Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche, Aufbau 4 Bügel, mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz, mit TPE-Bereifung



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 531462

## VARIOfit Langgut-Raumspars-Wagen (C+C)

Traglast 500 kg

Seitenbügelwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1030 x 645 mm
- Ladehöhe 310 mm
- Plattform aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Aufbau 4 Bügel
- mehrere Wagen platzsparend ineinander schiebbar
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- mit TPE-Bereifung
- 12 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wagentyp	Plattformwagen	Material Verarbeitung	verschweißt

Plattformwagentyp	Seitenbügelwagen	Euronorm	nein
Traglast	500 kg	Schiebebügel	2 Stück
Ladehöhe	310 mm	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1030 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	645 mm	Bereifung	TPE
Material Plattform	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Oberfläche Plattform	rutsicher	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
Aufbauten	4 Bügel	Rad-Ø	200 mm
nestbar	ja	Breite	840 mm
Material Gestell	Stahl	Garantie	12 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	38 kg