

Offener Sicherungshalter, 5 x 20 mm, THT, Abdeckung



600 V · 10 A (UL/CSA)



Beschreibung

- Optionale Abdeckhauben, siehe Zubehör

Standards

- UL 4248-1
- CSA 22.2 no. 4248.1

Zulassungen

- UL Ausweisnummer: E39328

Referenzen

Für neue Anwendungen empfehlen wir den Typ OGN

Weblinks


[pdf-Datenblatt](#), [html-Datenblatt](#), [Allgemeine Produktinformationen](#), [Verpackungsdetails](#), [Zulassungen](#), [CE-Konformitätserklärung](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Zubehör](#), [Detailanfrage zu Typ](#)

Technische Daten

Sicherungseinsatz	5 x 20 mm
Montage	Leiterplatte
Befestigung	Schraub, Niet oder THT
Anschluss	Löt THT
Nennspannung	600V
Nennstrom	10A (UL/CSA)
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Duroplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Kupferlegierung, verzinkt
Einzelgewicht	2.9 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	Nennspannung, Nennstrom, Prüfzeichen

Lötverfahren	Welle Lötprofil
Lötbarkeit	245 °C / 3 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec gemäss IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Kontaktwiderstand	< 10 mΩ bei 20 mV
Isolationswiderstand	> 10 MΩ zwischen Spannungsführenden Teilen (500 VDC; 1 min)

Dimension



Bohrplan

Alle Varianten

Halter	Bestell-Nummer
●	0031.8001

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:
<http://www.schurter.com/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER>

Verpackungseinheit Kartonschachtel (100 St.)

Zubehör

Beschreibung



Abdeckung OG, UHB, UH
Abdeckung für Halter OG (Clip) 5x20, OG (Halter) 5x20, UH, UHB