

PGG 3/1

Benzinbetrieben, mit 2,8 kW Leistung, pannen sicheren Rädern und 15-l-Tank: Synchrongenerator PGG 3/1 für bis zu 12 Stunden unabhängig von externen Stromquellen an vielen Einsatzorten.



V
Stage V



Bestell-Nr.

1.042-207.0

- Komfortable Elektrostartfunktion mit Schlüsselschalter
- Klappbarer Schubbügel und pannenfreie Reifen
- Robuster Cage-Rahmen

Technische Daten

EAN-Code		4054278547923
Stromart	Ph / V	1 / 230
Schalldruckpegel	dB(A)	74
Nennleistung	kW	2,8
Leistung	kW	3
Antriebsart		Benzin
Hubraum	cm ³	208
Motorleistung	kW / PS	4 / 5,4
Kraftstoffverbrauch	l/h	2,3
Tankinhalt	l	15
Laufzeit bei 50% Output	h	12
Laufzeit bei 100% Output	h	6,5
Gewicht inkl. Verpackung	kg	56,1
Gewicht ohne Zubehör	kg	51,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	645 × 622 × 549

Ausstattung

Betriebszustandsanzeige	■
Gleichstromausgang (12 V)	■
Schutzklasse IP 23	■
Ölmangel- und Überlastschutz	■
Kraftstoffanzeige	■
Steckdose 1-phasig Typ F (Schuko)	■
Automatischer Spannungsregler (AVR)	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Sehr gute Bedienerfreundlichkeit

- Elektrostartfunktion zum komfortablen und schnellen Starten des Benzinmotors.



Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit

- Mit automatischem Spannungsregler (AVR), der eine weitgehend konstante Spannung liefert.

Leistungsstark und zuverlässig

- Synchrongenerator mit einer zuverlässigen Dauerleistung von 2,8 kW bei 230 V.