

# TECHNISCHES DATENBLATT

## 201 - Admiral® MultiFlex



Extrem flexibler Vielzweckspiralschlauch durch quer geriefte Decke, beständig gegen eine Vielzahl von Medien, Seele beständig gegen Mineralöle mit bis zu 40% Aromatenanteil, abriebfest, öl-, kraftstoff-, ozon- und witterungsbeständig.

Seele: NBR, schwarz, glatt

Decke: SBR, schwarz, eckig quer gerieft, stoffgemustert

Druckträger: Rayon-Cord-Einlage, Stahldrahtspirale

Temperaturbereich: -40 °C bis +100 °C (kurzz. bis +120°C)

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
201-019-40	19 x 5,0	40	10/30 / UD 0,8	0,625	MT	4006918198194
201-025-40	25 x 5,0	40	10/30 / UD 0,8	0,833	MT	4006918198255
201-032-40	32 x 5,0	40	10/30 / UD 0,8	0,850	MT	4006918198323
201-038-40	38 x 5,0	40	10/30 / UD 0,8	0,950	MT	4006918198385
201-060-40	60 x 6,5	40	10/30 / UD 0,8	1,400	MT	4006918198606
201-102-20	102 x 7,0	20	10/30 / UD 0,8	5,500	MT	4006918198996

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe [www.klotztechnics.com/Impressum](http://www.klotztechnics.com/Impressum) unter Punkt IV. HAFTUNG