

## Handkreissäge MS 55



Bestellnummer: 915701

EAN: 4032689133539

- ▶ Äußerst robust, dabei sehr leicht
- ▶ Zuverlässig
- ▶ Hohe Leistungsreserven



### Technische Daten

Schnitttiefe	10 - 55 mm
Schnitttiefe bei 45°	10 - 35 mm
Schwenkbereich	0 - 45 °
Nennleerlaufdrehzahl	4400 1/min
Nennaufnahme	1100 W
Gewicht	3,7 kg
Schnittgeschwindigkeit	23 m/s
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

### Lieferumfang

- 
- 1 Sägeblatt - HM, 160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für Längsschnitte in Holz; Best.Nr. 092539
  - 1 Sechskantschraubendreher 5 mm; Best.Nr. 093034
  - 1 Anschlagbügel; Best. Nr. 203208
  - 1 Anschlussleitung 4 m

## Anwendungsbeispiele



Immer "in Führung" mit der MS 55 und dem Führungsschienen-System von MAFELL.



Die Winkereinstellung zwischen 0° und 45° ist nach Skala leicht und exakt einstell- und fixierbar.



Anstelle der Doppelauflage kann auch der MAFELL-Parallelanschlag eingesetzt werden. Dieser ist als Sonderzubehör erhältlich.



Der stabile Vollmaterialbügel dient als Zusatzauflage und als Schutz für Anwender und Maschine.

## Einsatzgebiet

---

- ▶ Quer- und Längsschnitte unter extremen Bedingungen
- ▶ Schrägschnitte bis 45°
- ▶ Allgemeine Montageeinsätze am Bau/Dach
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Bauholz, Bohlen und Bretter

## Vorteil Nutzen

---

- ▶ Wichtige Maschinenteile wie z. B. die Grundplatte sind aus hochwertigem Magnesium-Druckguss - für den harten Einsatz am Bau.
- ▶ Eine der stärksten und robustesten Handkreissägen dieser Klasse - durch maximales Drehmoment ist für die MS 55 kein Einsatz zu schwer.

## Beschreibung

---

Die Säge für den rauen Alltag - die MS 55 von MAFELL. Entwickelt zum Schneiden unter härtesten Bedingungen. Hier einige der Standards:

Unverwüstlich und beanspruchbar, dennoch - nur 3,7 kg leicht.

Wie alle unsere Handkreissägen nutzt auch die MS 55 unser Führungsschienensystem.

Exakt und einfach in der Handhabung.

Sägen ohne wenn und aber!

## Sonderzubehör / Werkzeuge



**Winkelanschlag F-WA**



**Führungsschiene F 80**  
0,8 m lang



**Führungsschiene F 110**  
1,1 m lang



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 32, WZ, für Fein- /  
Universalschnitte in Holz



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, für  
Universalschnitte in Holz



**Sägeblatt-HM**  
160 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 16, WZ, für  
Längsschnitte in Holz



**Führungsschientasche F 160**  
für Führungsschienen bis 1,6 m Länge



**Führungsschientaschen-Set**  
F 80 + F 160 + F-WA + F-VS + 2 x F-SZ +  
Führungsschientasche



**Haftprofil F-HP 6,8M**  
6,8 m lang



**Schraubzwinde F-SZ 100MM**  
2 Stück, zur Schienenfixierung am Werkstück



**Parallelanschlag**  
komplett mit Flügelschrauben



**Pilzgriff**  
als zusätzliche Maschinenführung, komplett mit  
Befestigungsschraube



**Führungsschiene F 160**  
1,6 m lang



**Führungsschiene F 210**  
2,1 m lang



**Führungsschiene F 310**  
3,1 m lang



**Verbindungsstück F-VS**  
zum Verbinden zweier Führungsschienen



**Führungsschientaschen-Set**  
2 x F 160 + F-VS + 2 x F-SZ 100 MM +  
Führungsschientasche



**Endkappe F-EK**  
2 Stück



**Spanreisschutz F-SS 3,4M**  
3,4 m lang



**Aerofix Saug-Spann-System F-AF 1**  
mit Schiene, Adapter für oben und unten,  
Flexschlauch