

## M12 BDD-202C | Akku-Bohrschrauber

Article: 4933443891



- Handlichlicher Akku-Kompakt-Borhschrauber: nur 187 mm Länge.
- REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit.
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
- REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer.

	M12 BDD-202C
Akku	Li-ion
Akkukapazität (Ah)	2.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	2
Artikelnummer	4933443891
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	10
Geliefert in	Transportkoffer
Gewicht mit Akku (kg)	1.2
Holzschrauben (mm)	6
Ladegerät (Ladezeit)	40 min
Leerlaufdrehzahl im 1. Gang (min-1)	0 - 400
Leerlaufdrehzahl im 2. Gang (min-1)	0 - 1500
Max. Bohrdurchmesser in Holz (mm)	22
Max. Bohrdurchmesser in Stahl (mm)	10
Max. Drehmoment (Nm)	30
Schalldruckpegel (dB(A))	85
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (dB(A))	96
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Spannung (V)	12
Vibration drilling into Metal [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration drilling into metal uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration Schrauben (m/s <sup>2</sup> )	0.4
Vibration Schrauben Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	1.5