

Schleif-, Polier-, und Schrappmaschinen

Mini-Trennschleifer UT 8753

Mini-Trennschleifer mit 50 mm Trennscheibe und Sicherheitsbetriebshebel.

Artikel-Nr. UT 8753



PNEUTEC - Mini-Trennschleifer UT 8753

Technische Daten

	Leerlaufdrehzahl 20.000 U/min
	Tellerdurchmesser 50 mm
	Beschleunigung < 2,5 m/s ²
	Schalldruckpegel 83,0 dB (A)
	Luftverbrauch 1,9 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Gewicht 0,5 kg

Beschreibung

- Mini-Trennschleifer mit 50 mm Trennscheibe
- Sicherheitsbetriebshebel mit Sperre gegen unbeabsichtigtes Anlaufen
- Kälteisolierter Handgriff, Auspuff seitlich
- Trennscheibe 50 x 1,0 x 9,5 mm
- **Leerlaufdrehzahl: 20.000 min-1**