

Artikelnummer: 136489

Kurzbeschreibung: Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® 420 HC, rvs, 42 l, met tijdschakelaar, afvoer & verwarming



Langbeschrijving: Ultrasoon reiniger EMAG Emmi-® 420 HC, rvs, 42 l, met tijdschakelaar, afvoer & verwarming: De Emmi-® 420 HC ultrasoonreiniger van EMAG is de ideale oplossing voor het grondig en professioneel reinigen van aluminium motoronderdelen, vliegtuigturbine-onderdelen, motoronderdelen, tandwielkasten, kettingen, carburateurs, gegoten onderdelen, gereedschappen, wapenonderdelen, etc. in de werkplaats. De kuipinhoud is 42 liter. De behuizing van het ultrasoon reinigungsapparaat bestaat uit roestvrij staal dat beschermd is tegen druppelend water volgens beschermingsklasse IP 32. Ook de trilgoot, het geluiddeksel en de korf, die de te reinigen voorwerpen beschermt, zijn van dit materiaal gemaakt. Bovendien is de Emmi-® 420 HC uitgerust met een praktische timer voor continue werking in het bereik van 1 tot 60 minuten en een verwarmingssysteem van 1350 W met een verwarmingsbereik van +30 tot +90 °C - dit versnelt bovendien het reinigungsproces door de reinigungsoplossing te verwarmen. De geïntegreerde aftapkraan zorgt voor een schone afvoer van het EM-080 Universal Cleaning Concentrate van EMAG, dat al bij de levering is inbegrepen. Daarnaast heeft de Emmi-® 420 HC ultrasoonreiniger van EMAG een hoog ultrasoon ingangsvermogen van 1500 watt. De levering is al gemonteerd.

Meer details:

- Ideaal voor gebruik in de werkplaats
- Geschikt voor het grondig reinigen van aluminium motoronderdelen, vliegtuigturbine-onderdelen, motoronderdelen, motoronderdelen, transmissiebehuizingen, kettingen, carburateurs, gegoten onderdelen, gereedschappen, wapenonderdelen, enz.
- Behuizing, trilgoot, mand en deksel van roestvrij staal
- Behuizing druiptwaterdicht volgens beschermingsklasse IP 32
- Met verwarming om de gebruikte reinigungsoplossing te verwarmen
- Met praktische timer en aftapkraan voor de reinigungsoplossing
- Geleverd gemonteerd en inclusief 0,5 l EM-080 Universeel reinigungsconcentraat van EMAG
- Buitenafmetingen Eenheid: L 555 x B 395 x H 490 mm
- Binnenafmetingen kuip: L 500 x B 295 x H 300 mm
- Binnenafmetingen mand: L 435 x B 240 x H 140 mm
- gewicht: 26,0 kg
- Tankinhoud: 42,0 l
- Het werk het vullen hoeveelheid: 35.0 l
- Timer: 1-60 min. / continue werking
- Ultrasoon ingangsvermogen: max. 1500 W
- Verwarmingstemperatuur: 30-90 °C
- Verwarmingsvermogen: 1350 W
- Werkende frequentie: ca. 28 kHz
- Netspanning: 50-60 Hz

