



Opis:

pudełka przezroczyste wielkość 3, kolor: niebieski, z wysokoudarowego polistyrenu o szczególnie stabilnym kształcie (PS), do wysokich obciążeń i długiej żywotności

- możliwe zastosowanie: do systemów transportowych
- niezawodna możliwość układania w stosy w poprzek i wzdłuż
- zintegrowany uchwyt na etykiety
- możliwość przechowywania żywności (certyfikat RAL)
- wielkość 3 w 5 kolorach (czerwonym, żółtym, niebieskim, zielonym, szarym)
- Objętość przestrzenna / pojemność: 3,82 l / 1,49 l
- nośność 28 kg / obciążenie stosu: 436 kg
- odporność na temperaturę: od -20°C do +70°C, nie zawierają bisfenolu A (BPA)
- oddzielne akcesoria: Etykiety z folią ochronną
- szerokie możliwości rozbudowy przez różne systemy zawieszenia: Metalowe szyny ścienne do dużych obciążeń, regały stojące i mobilne
- t = głębokość= 232 mm b = szerokość=148 mm h = wysokość=126 mm
- Wymiary wewnętrzne: 210x130x114 mm

Informacje:

Produkt

Numer produktu	653300
GTIN	4007228700411
Taryfa celna	39231090
Jednostka opakowania (JO)	26

Kolor	niebieski
Objętość w l	3,82
Masa (kg)	0,24
D x S x W (mm)	232 x 148 x 126

Opakowanie zewnętrzne

Zawartość w liczbie sztuk	26
D x S x W (mm)	800 x 290 x 394

Masa brutto OJ (kg)	6,74
---------------------	-------------

Paleta

Liczba pudełek	20
Liczba warstw	4
D x S x W (m)	1,2 x 0,8 x 1,726

kartony/warstwa	5
Masa (kg)	154,8