

## fetra Transportroller

Traglast 350 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 300 mm, Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag, Konstruktion in blau, 4 Lenkrollen, Mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge

VE 2 Stück

Artikelnummer: 119199



## fetra Transportroller

### Traglast 350 kg

Transportroller

- Traglast 350 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 300 mm
- Plattform aus Sperrholz mit Gummibelag
- Konstruktion in blau
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge
- Naben mit Rollenlager
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	350 kg	Bereifung	Polyamid
Euronorm	nein	Material Felge	Polyamid
Ladeflächenlänge	600 mm	Radlager	Rollenlager
Ladeflächenbreite	300 mm	Rad-Ø	100 mm

Material Plattform	Sperrholz	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Gewicht	9 kg
Farbe	blau		