

Gedore
GEDORE 4151-20 OHNE FEST
Drehmomentschlüssel
TORCOFIX FS 14x18 40-200
Nm



Artikelnummer: 246943



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Rechteckaufnahme	Zielgruppen	Automotive Industrie Militär Energie Maschinenbau Service Versorgungsunternehmen
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Gesamtlänge [mm]	410 mm
Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Gesamtbreite [mm]	33 mm	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	25 mm
Präzision +/-	+/- 3 %	Aufbewahrung/Inhalt	Kunststoffbox
Antriebsaufnahme, Rechteck-	14 x 18 mm	Stichmass [metrisch]	25 mm

1000 V isoliert	nein	Einsatzbereich	Montage Serienmontage Fertigung
Skalentyp	ohne	REACH Registrierung vorhanden	nein
Sicherung	Fangarretierung	Breite Aufnahme [mm]	33 mm
Drehmoment (max.) [N·m]	200 N·m	Drehmoment (min.) [N·m]	40 N·m
Netto-Gewicht [kg]	0,75 kg	Kalibrierlänge	357 mm
VDE zertifiziert	nein	Festeinstellung	ja
Höhe Aufnahme [mm]	25 mm	Drehmomentbereich (min./max.) [N	40-200 N·m
Anzugsrichtung	links und rechts	Material	lackierte Stahlrohrkonstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme
Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017		