


**Geberit Mapress Edelstahl Übergangverschraubung mit Außengewinde, Überwurfmutter aus CrNi-Stahl (Gas)**



Beispielbild



**Verwendungszwecke**

- Für Erdgase
- Für Flüssiggase
- Für Biogase
- Zum Anschließen an Hauseinführungen
- Zum Anschließen von Mess-, Regel- und Sicherungsarmaturen
- Zum Anschließen von Gasgeräten
- Für Natur- und Flüssiggase

**Eigenschaften**

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Gelb markiert
- Dichtring aus HNBR gelb
- Flachdichtung aus Centellen® HD WS 3822
- Pressmuffe mit gelbem Schutzstopfen

**Technische Daten**

Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	G	L	H	VE1	VE2
34430	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm	1 St.	5 St.
34431	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm	1 St.	
34432	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.4 cm	4.4 cm	1 St.	
34433	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.6 cm	4.6 cm	1 St.	
34434	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm	1 St.	
34435	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm	1 St.	5 St.
34436	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	7.3 cm	5.2 cm	1 St.	
34437	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.8 cm	5.5 cm	1 St.	5 St.
34438	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8.5 cm	5.9 cm	1 St.	5 St.
34439	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	9 cm	6 cm	1 St.	
34440	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	10.3 cm	6.8 cm	1 St.	5 St.



- Fittings mit Gewindegröße 2" haben einen reduzierten Betriebsdruck (MOP 0.1 / GT 0.1)