


## NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, Pendelleuchte, weiß / schwarz, 16W, 1030lm, 3000K, CRI90, 40°

Hochwertiger Minimalismus auf ganzer Schiene: Die kompakten NUMINOS® Pendelleuchten strahlen am 48V Track Schienensystem elegant und effizient zugleich. Mit ihrer klaren, zylindrischen Formensprache fügen sie sich auch ins anspruchsvollste Designambiente ein. Dabei lassen sich die Lichtstärke, Lichtfarbe (2700K/3000K/4000K) und der Halbstreuwinkel (20°/ 40°/55°) der DALI-kompatiblen Spots so wählen, wie es das Projekt erfordert. Das aus Aluminium gefertigte Gehäuse ist in Schwarz, Weiß und Chrom erhältlich. Der CRI-Wert über 90 sorgt für eine natürliche Farbwiedergabe. Und via Schienenadapter ist die Pendelleuchte auch noch so schnell wie einfach installiert.



### TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1006843
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP 20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montagedetails	Schiene, Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	48V
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	16 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereitstellungsleistung	0.5 W
Lumen	1030 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	40 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B50

## Lichtquelle

791815	
--------	---

## Zubehör

1004789	NUMINOS® S , Diffusor Wabe
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse

Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Höhe	12.5 cm
Durchmesser	6 cm
Pendellänge	150 cm
Nettogewicht	0.358 kg
Bruttogewicht	0.383 kg
BIG WHITE Seite	471