

Artikelnummer: 120208

Kurzbeschreibung: Einwegpalette, für mittlere Lasten, L 1200 x B 800 x H 155 mm, 10 Stück

Langbeschreibung: Einwegpalette, für mittlere Lasten, L 1200 x B 800 x H 155 mm, 10 Stück: Diese Einwegpalette ist ideal für mittlere Lasten. Bei einer Länge von 1200 mm und einer Breite von 800 mm ist die Einwegpalette gerade einmal 155 mm hoch. Diese Einwegpalette ist mit gerade einmal 5 kg Eigengewicht sehr leicht. Zudem ist sie auf einer Höhe von 50 mm nestbar. Bei einer dynamischen Traglast von 1000 kg und einer statischen von 2500 kg ist die Einwegpalette ideal für mittlere Lasten. Sie bietet eine Länge von 1200 mm und eine Breite von 800 mm. Die niedrige



Bauhöhe und das sehr geringe Eigengewicht machen das Arbeiten mit der Einwegpalette besonders leicht und sicher. Die Einwegpalette ist im Oberdeck durchbrochen und temperaturbeständig von -10 bis +70 Grad. Außerdem bedarf die Palette gemäß ISPM 15 keine weitere Behandlung. Vollständig recycelbar, reduziert die Einwegpalette zudem die Frachtkosten durch eine optimale Volumenreduktion. Weitere Details: Für mittlere Lasten Ultraleicht und nestbar Kosteneffektiv Sehr geringes Eigengewicht und niedrige Bauweise Einfach und sicher in der Handhabung Frachtkostenersparnis durch optimale Volumenreduktion Keine Behandlung gemäß ISPM 15 notwendig Temperaturbeständig von -10-Grad bis +70-Grad Vollständig recycelbar Oberdeck durchbrochen Material: Polyethylen Unterbau 9 Fü sse Zugang: 4 Wege Antirutschkante Höhe: 5 mm Nesthöhe: 50 mm Max. Traglast statisch/dynamisch: 2500/1000 kg 1 VE = 10 Stück Farbe: schwarz Maße: L 1200 x B 800 x H 155 mm Gewicht: 5 kg

EAN/GTIN: 4250510815205