

Artikelnummer: 30113

Kurzbeschreibung: Universal-Steckregal, Gitterboden, Fachlast 217 kg, B 1000 mm x T 500 mm

Langbeschreibung: Universal-Steckregal, Gitterboden, Traglast 250 kg, B 1000 mm: Gitterböden: verschweißter Vierkanntrohrrahmen für eine optimale Lastverteilung Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für hochwertig epoxypulverbeschichtet 1000 mm breit unterschiedliche Tiefen Zur Kleinteilelagerung bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte pro Gitterboden! Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör) Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $a : b = 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).



EAN/GTIN: 3612970714169