

## BS-ROLLEN

### 4 roulettes pivotantes (kit) dont 2 avec frein

BS ROLLEN

force 140 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 125 x 45 mm, moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm



Numéro d'article: 146818

## BS-ROLLEN Kit de roulettes pour moyens de manutention

### Kit comprenant 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

4 roulettes pivotantes (kit) dont 2 avec frein

- force 140 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre x largeur 125 x 45 mm
- moyeu longueur x Ø 50 x 15 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 115 x 85 mm
- espacement des trous des vis 80x55/60 mm, Ø trou des vis 9 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
kit	oui	hauteur totale	166 mm
modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	50 mm

charge	140 kg	trou de moyeu	15 mm
pneumatique	élastique	largeur de roue	45 mm
Ø de roue	125 mm	portée	45 mm
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	115 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	85 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	80x55/60 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	Poids	1,4 kg
matériau de boîtier	acier		