

## **fetra** **chariot à plateaux** **GREY EDITION**

force 300 kg, avec 3 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 1000 x  
600 mm, plateau(x) en bois, châssis  
avec finition époxy résistante aux  
chocs et aux rayures en RAL7016 gris  
anthracite, avec bandage TPE



**fetra**  
Transportgeräte



**Numéro d'article: 215387**

## **fetra Chariot à plateaux GREY EDITION**

### **3 plateaux**






chariot à plateaux

- force 300 kg
- avec 3 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 1040 x 1135 x 600 mm
- plateau(x) en bois
- plateaux avec rebord de tableau en acier
- barre de poussée vertical
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	barre de poussée et plateau
type de chariot	chariot à plateaux	poignée	1 pièce
charge	300 kg	Sens de la poignée	vertical
longueur de plateau	1000 mm	rabattable	non
largeur de plateau	600 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
nombre de plateaux	3 pièce	pneumatique	TPE
matériau plateau(x)	bois	Ø de roue	125 mm
force plateau	80 kg	roulement	roulement rainuré à billes
Rebord de tableau	acier	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
Hauteur du bord	12 mm	disposition des roues	rectangulaire
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	1040 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
longueur	1135 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	600 mm	garantie	10 années
matériau	tube d'acier	Poids	49 kg
norme européenne	non		

## Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant