

Thurmetall armoire combinée Modul 5

hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), verrouillable avec Key Lock, soubassement fourreaux pour fourche, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair



THURMETALL

5 YEARS WARRANTY

Numéro d'article: 218338



Thurmetall Armoire combinée Modul 5

modulables

armoire combinée




- hauteur x largeur x profondeur 2100 x 805 x 695 mm
- structure en acier, vissé
- double porte battante
- 4 niveaux avec tablette en acier
- 2 tablettes extensibles
- force par plateau 75 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- équipement : 2 tiroirs, 2 tablettes coulissantes, 2 tablettes

- verrouillable avec Key Lock
- soubassement fourreaux pour fourche
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu pigeon
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu clair
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris pigeon
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire combinée	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	système de fermeture	Key Lock
hauteur	2100 mm	soubassement	fourreaux pour fourche
largeur	805 mm	matériau	acier
profondeur	695 mm	matériau de finition	vissé
équipement armoire	tablettes, tiroirs	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	couleur de la tablette	gris pigeon
type tablette/niveau	tablette en acier	surface de tablette	finition peinture époxy
charge tablette	75 kg	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	2 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm	extension tiroir	100 %
capacité de charge de tiroir	75 kg	blocage d'extension	blocage d'extension
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	roulant	non
tablettes extractibles	2 pièce	garantie	5 années
couleur du corps	bleu pigeon	Poids	170 kg
couleur de la face avant	bleu clair		

Accessoires

218342		double porte battante, en bleu clair, hauteur x largeur 1000 x 805 mm
218347		double porte battante vitrée, en bleu clair, hauteur x largeur 1000 x 805 mm
218351		Plinthe de socle, hauteur x largeur 100 x 805 mm, pour larg. armoire 805 mm, en acier, coloris noir