

Hupfer chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

HUPFER
we make work flow

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 600 mm, plateforme en acier inoxydable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, roues avec bandage caoutchouc plein



Numéro d'article: 269742



Hupfer Chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

force 500 kg

chariot avec barre de poussée en acier inoxydable





- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 600 mm
- hauteur x longueur x largeur 1054 x 1366 x 660 mm
- structure en acier inoxydable
- plateforme en acier inoxydable
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- roues avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	pneumatique	caoutchouc plein

charge	500 kg	roulement	roulement à rouleaux
longueur de plateau	1200 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	600 mm	disposition des roues	rectangulaire
matériau de plateforme	acier inoxydable	hauteur	1054 mm
rehausses	aucune	longueur	1366 mm
emboîtable	non	largeur	660 mm
matériau	acier inoxydable	Poids	28 kg
poignée	1 pièce		

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm