

## PAVOY

### armoire multicasés

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 523209



### PAVOY armoire multicasés Basis

armoire multicasés

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm
- avec 4 compartiments, répartition 2x2
- largeur du compartiment 300 mm
- compartiment hauteur x largeur x profondeur 820 x 220 x 470 mm
- porte à battants
- portes avec gonds intérieurs
- portes à simple paroi avec gonds intérieurs
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement pieds
- structure en tôle d'acier, soudé

- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	matériau de finition	soudé
type d'armoire	armoire multicasés	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1850 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	600 mm	hauteur de compartiment (ga.)	820 mm
profondeur	500 mm	largeur de compartiment (ga.)	220 mm
équipement armoire	compartiments	profondeur de compartiment (ga.)	470 mm
compartiments	4 pièce	couleur de la tablette	comme couleur du corps
Compartmentage	2x2	surface de tablette	finition peinture époxy
hauteur de compartiment	820 mm	type de porte	porte à battants
largeur de compartiment	300 mm	structure de porte	à une paroi
soubassement	pieds	certification	GS // TÜV
verrouillable	oui	garantie	10 années
système de fermeture	serrure à cylindre	exécution porte	portes avec gonds intérieurs
matériau	tôle d'acier	Poids	42 kg

## Cela s'adapte aussi ...

100889		armoire multicasés, hauteur x largeur x profondeur 855 x 600 x 500 mm, avec 4 compartiments, répartition 2x2, largeur du compartiment 300 mm, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
222660		nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune
222831		Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé
501182		tapis bouclé lavable, convient pour intérieur et extérieur, longueur x largeur 1500 x 900 mm, surface de roulement en polyamide coloris gris
504280		horloge de gare, radiohorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en ABS en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie
527245		cadre rabattable, hauteur x largeur 450 x 624 mm, format DIN A2, cadre en aluminium, coins en onglet, épaisseur profilé 25 mm

