


KERN

balance pour grues

plage de pesage entre 0 et 3000 kg,
Lisibilité par incréments de 500 g,
boîtier en métal / crochet en acier,
livré télécommande incluse

Numéro d'article: 526534



KERN Balance pour grues

KERN balance pour grues




- non étalonnable
- plage de pesage entre 0 et 3000 kg
- Lisibilité par incréments de 500 g
- avec les fonctions réglage (CAL), étalonnage
- Affichage LC
- indice de protection IP00 : pas de protection contre la poussière/l'eau
- fonctionnement sans fil
- durée de charge 14 h
- durée de fonctionnement max. 50 h
- crochet de sécurité rotatif, œillet
- ouverture de crochet 40 mm / largeur intérieur œillet 74 mm
- boîtier en métal / crochet en acier
- hauteur / hauteur libre 610 / 540 \$4
- livré télécommande incluse

- testé selon EN 13155 et EN 61010-1

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| type de balance | balance pour grues | durée de charge de la batterie | 14 h |
| étalonnable | non | fonction de comptage des pièces | non |
| plage de pesage | 0-3000 kg | étalonnage | oui |
| lisibilité | 500 g | matériau de boîtier | métal |
| balance fonctions | réglage (CAL), étalonnage | matériau crochet | acier |
| indice de protection IP | 00 : pas de protection contre la poussière/l'eau | type de crochet | crochet de sécurité rotatif, œillet |
| équipement balance | Affichage LC | volume de livraison | télécommande incluse |
| hauteur | 610 mm | norme | EN 13155 // EN 61010-1 (testé) |
| hauteur libre | 540 mm | Numéro d'enregistrement DEEE | DE80821200 |
| Largeur intérieure de l'œillet | 74 mm | Type d'appareil DEEE | gros appareil CAT 4 |
| Ouverture de crochet | 40 mm | Marque selon le registre allemand | KERN |
| alimentation | fonctionnement sans fil | Poids | 18 kg |
| durée de fonctionnement | 50 h | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 119026 |  | chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 983905 |  | équilibreur de charge, force 90 - 100 kg, longueur palan à câble 2 m |