

## hofe rayonnage à pneus

rayonnage départ pour pneus de Ø 578 - 600 mm, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1560 x 435 mm, pour pneus de Ø 578 - 600 mm, charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 150 kg, 5 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion



hofe  
REGALSYSTEME



Numéro d'article: 916941



## hofe Rayonnage pour pneus

### Rayonnage de départ

rayonnage à pneus

- rayonnage départ pour pneus de Ø 578 - 600 mm
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1560 x 435 mm
- charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1500 x 400 mm
- 5 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural







- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge






## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	400 mm
type de rayonnage	rayonnage à pneus	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage départ	type tablette/niveau	traverses
matériau	acier	tablette réglable au pas	25 mm
hauteur	3000 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	1560 mm	surface de traverses	galvanisé
profondeur	435 mm	alignement angle d'installation	droit
pour Ø de pneumatiques	578-600 mm	exécution couleur	galvanisé
charge maxi par tablette	150 kg	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	750 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	garantie	5 années
largeur de compartiment	1500 mm	Poids	42,51 kg

## Accessoires

224257		marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange
224258		marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange
865771		paire de traverses pour rayonnage à pneus, largeur x profondeur 1500 x 400 mm, pour une charge max. par tabl. de 150 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
916952		rayonnage à pneus, rayonnage suivant pour pneus de Ø 578 - 600 mm, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1510 x 435 mm, pour pneus de Ø 578 - 600 mm, charge maximale par élément 750 kg / charge max. par tablette 150 kg, 5 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

139145		diable à pneus, force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, manuel, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
139153		chariot pour pneus, pour 8 pneus (largeur 275 mm) pneus de Ø 540 - 820 mm, force 300 kg, 2 plateaux, support de pneus à largeur réglable par vissage, hauteur x longueur x largeur 1430 x 780 x 1205 mm, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roues avec bandage TPE
201012		bac de rétention, volume de rétention 20 l, hauteur x longueur x largeur 105 x 690 x 440 mm, 4 cases avec 1 bord verseur chacune, en polyéthylène en noir
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite