

# Feuille de données du produit



Article N°: 2107 Chariot préparateur de commandes

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 3 plateaux en mélaminé surface effet hêtre posés des cornières de 12 mm de haut. Marchepied se soulevant quand les marches sont libres et s'appuyant sur le sol par le poids de l'utilisateur. Le chariot est automatiquement bloqué. Hauteur escabeau : 935 mm. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3. Charge maximum étagère haute et médiane : 80 kg.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	250
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur plateaux (mm)	200, 825, 1445
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	1322
Largeur totale (mm)	611
Hauteur totale (mm)	1880
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	64
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976021072